

Technical Tips

MISE À JOUR TECHNIQUE : Nouvelle gamme de réfrigérateurs Euro Cold conforme au règlement F-Gas qui entrera en vigueur à partir du 01.01.2027.

Euro Cold informe la clientèle spécifique de la mise à jour de la gamme de réfrigérateurs industriels, conforme au nouveau règlement F-Gas, en apportant une révision des aliments électriques alternatifs disponibles. Les alimentations standard restent invarié ; le tableau met tout en face, modèle par modèle, la vieille et la nouvelle gamme et indique spécifiquement les variantes de vente introduites et celles éliminée.

STANDARD INVARIÉ	MODÈLE MONOFASE	MODÈLES TRIPHASÉS
L'alimentation standard n'est pas modifiée. Les différences indiquées dans le tableau sont relatives aux variantes alternatives.	230/1/50 standard monofase	400/3/50 standard triphasé

COMPARAISON DES TENSIONS D'ALIMENTATION : modèles LP/ECF avec des puissances < 12 kW

L'alimentation standard 230/1/50 et 400/3/50 est indiquée dans le tableau, ainsi que les variantes disponibles.

ANCIENNE GAMME			NOUVELLE GAMME			VARIATION DES ALIMENTATIONS
Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Difference
LPH 12	R407C	230/1/50 230/1/60	LPH 12	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Aucune variation Aucune variation d'alimentation
LP 25	R407C	230/1/50 230/1/60	LP 25	R513A / R454C	230/1/50 230/1/60	Aucune variation Aucune variation d'alimentation
LP 45	R410A	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 45	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODUITE 440/3/60 - SUPPRIMÉE * 380/3/60 400/3/60 Remplacement des variantes 60 Hz précédentes
LP 60	R407C	380/3/50 400/3/50 380/3/60 400/3/60	LP 60	R513A / R454C	380/3/50 400/3/50 440/3/60	+ INTRODUITE 440/3/60 - SUPPRIMÉE * 380/3/60 400/3/60 Remplacement des variantes 60 Hz précédentes

COMPARAISON DES TENSIONS D'ALIMENTATION: modèles MP/ECF avec des puissances > 12 kW

L'alimentation standard 400/3/50 est indiquée dans le tableau, ainsi que les variantes disponibles.

ANCIENNE GAMME			NOUVELLE GAMME			VARIATION DES ALIMENTATIONS
Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Difference
MP 95	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 95	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- SUPPRIMÉE * 440/3/60 La variante 440/3/60 n'est plus prévue.
MP 160	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 160	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- SUPPRIMÉE * 440/3/60 La variante 440/3/60 n'est plus prévue.
MP 200	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 200	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- SUPPRIMÉE * 440/3/60 La variante 440/3/60 n'est plus prévue.
MP 300	R407C	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	MP 300	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	- SUPPRIMÉE * 440/3/60 La variante 440/3/60 n'est plus prévue.
MP 350	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 350	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 460/3/60 La variante 460/3/60 a été introduite
MP 380	R407C	380/3/50 400/3/50	MP 380	R513A	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 460/3/60 La variante 460/3/60 a été introduite
—	—	—	MP 400	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nouveau modèle dans la gamme proposée
MP 450	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 480	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 440/3/60 Nouveau modèle dans la gamme proposée
MP 580	R410A	400/3/50 460/3/60	MP 550	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 440/3/60 Nouveau modèle dans la gamme proposée
MP 620	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
—	—	—	MP 700	R513A	380/3/50 400/3/50 440/3/60 460/3/60	Nouveau modèle dans la gamme proposée

COMPARAISON DES TENSIONS D'ALIMENTATION : modèles MP-HE/ECF avec des puissances > 12 kW

ANCIENNE GAMME			NOUVELLE GAMME			VARIATION DES ALIMENTATIONS
Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Modèle	Gaz	Tensions / fréquences	Difference
MP-HE 780	R410A	400/3/50 460/3/60	—	—	—	—
MP-HE 800	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 790	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 La variante 380/3/50 a été introduite
MP-HE 820	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 810	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 La variante 380/3/50 a été introduite
MP-HE 880	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 860	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 La variante 380/3/50 a été introduite
MP-HE 900	R410A	400/3/50 460/3/60	MP-HE 890	R454B	380/3/50 400/3/50 460/3/60	+ INTRODUITE 380/3/50 La variante 380/3/50 a été introduite

COMMENT LIRE LA COLONNE « DIFFÉRENCE »

+ INTRODUITE = nouvelle variante électrique disponible dans la nouvelle gamme.

-SUPPRIMÉE * = variante présente dans l'ancienne gamme mais qui ne figure plus dans la nouvelle. En l'absence d'indication de changements, l'offre électrique alternative demeure inchangée.

CONTACTS

BUREAU COMMERCIALE

Mr. Abraham Ferrera
commerciale@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 107)

Mr. Richard Adrover
estero@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 114)

Ms. Anna Rita Molesini
info@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 205)

Mr. Angelo Ganassi
vendita@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 103)

Mr. Stefano Olivi
Sales@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 122)

BUREAU TECNICO

Mr. Marco Novi
tecnica@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 104)

Mr. Amir Jedidi
tecnica2@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 112)

Ing. Cristian Ministeri
tecnica3@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 111)

Ing. Massimiliano Cioli
tecnica4@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 116)

SERVICE APRES VENTE

Ms. Lorena Vicenzi
service@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 302)

Ing. Angelo Trotta
customer@eurocold.it
Tel. +39 059 8178138 (ext. 119)

Pour toute précision ou vérification concernant une configuration d'alimentation spécifique, veuillez contacter le service technique ou commercial d'Euro Cold.

*** En ce qui concerne les tensions indiquées comme ÉLIMINÉES, notre service commercial pourra prendre en considération toute demande en vue d'offres ciblées.**